

Garant**Poanson locaș pătrat metric Ø d = 8 mm, WC/C, Pătrat: 4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	293051 4
GTIN	4067263013839
Clasa articolului	29L

Descriere**Execuție:**

Cu strat de acoperire ultraperformant (carbura de wolfram/carbon). Geometria optimizată a muchiei de tăiere (formă de racordare concavă) pentru canale de profil în oțeluri inoxidabile.

Aplicație:

Pentru producerea de profiluri **într-o singură etapă de lucru.**

Adaptat pentru:

Portsculă pentru broșare Cod 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Notă:

- **Dimensiuni și profiluri speciale sunt disponibile la cerere.**
- **Valori de referință detaliate găsiți în aplicația noastră ToolScout.**

Descriere tehnică

Toleranță	+ 0,07 până la + 0,09 mm
Deschiderea cheii	4 mm
Avans f pentru INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm
Materialul sculei	Carbură

L	9 mm
Profil	Pătrat
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Strat de acoperire	WC/C
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri