

**Portsculă forma B4 radială pe stânga, scurtă, Ø cozii d1: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319037 40
GTIN	4067263201243
Clasa articolului	32V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificade.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicație:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

l_2	44 mm
b_1	85 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
b_2	42,5 mm
h_5	32,5 mm

h_1	25 mm
\varnothing cozii d_1	40 mm
l_1	22 mm
h_6	48 mm
h_2	25 mm
Forma	B
Tip produs	Portscule tipVDI