

**Portsculă forma B4 radială pe stânga, scurtă, Ø cozii d1: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319037 50
GTIN	4067263201250
Clasa articolului	32V

**Descriere****Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

**Aplicație:**

În special pentru prelucrare exterioară.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Descriere tehnică**

$h_2$	41 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 50
$h_6$	60 mm
$h_1$	32 mm
$b_1$	100 mm

Ø cozii d <sub>1</sub>	50 mm
h <sub>5</sub>	50 mm
l <sub>1</sub>	30 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
l <sub>2</sub>	55 mm
Forma	B
Tip produs	Portscule tipVDI