

**Garant****Poanson locaș pătrat metric Ø d = 12 mm, WC/C, Pătrat: 7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	293054 7
GTIN	4067263013884
Clasa articolului	29L

**Descriere****Execuție:**

Cu strat de acoperire ultraperformant (carbură de wolfram/carbon). Geometria optimizată a muchiei de tăiere (formă de racordare concavă) pentru canale de profil în oțeluri inoxidabile.

**Aplicație:**

Pentru producerea de profiluri **într-o singură etapă de lucru.**

**Adaptat pentru:**

Portsculă pentru broșare Cod 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**Notă:**

- **Dimensiuni și profiluri speciale sunt disponibile la cerere.**
- **Valori de referință detaliate găsiți în aplicația noastră ToolScout.**

**Descriere tehnică**

Toleranță	+ 0,08 până la + 0,1 mm
Deschiderea cheii	7 mm
Materialul sculei	Carbură
Avans f pentru INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm

L	15 mm
Profil	Pătrat
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Strat de acoperire	WC/C
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri