



Portsculă forma B6 radială pe stânga, lungă, Ø cozii d1: 40mm



Date comandă

Numărul de comandă	319057 40
GTIN	4067263201342
Clasa articolului	32V

Descriere

Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicație:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

l_2	44 mm
b_1	118 mm
Ø cozii d ₁	40 mm
b_2	75,5 mm
h_2	25 mm
l_1	22 mm

h ₁	25 mm
h ₅	32,5 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
Forma	B
Tip produs	Portscule tipVDI