

**Magnet de ridicare a sarcinilor LM, Sarcină portantă maximă (plan): 125kg****Date comandă**

Numărul de comandă

085992 125

GTIN

2050001737571

Clasa articolului

08P

Descriere**Execuție:**

Formă compactă, robustă cu magneți permanenți din neodim. Performanță optimă chiar și la distanță, fără câmpuri de dispersie. Forță de ridicare certificată (consultați certificatul de verificare).

Magnet de ridicare a sarcinilor robust și compact cu greutate totală redusă și cu mecanism de blocare de siguranță. Mânerul de strângere ergonomic permite o comutare ușoară a magneților.

Aplicație:

Pentru manevrarea și transportarea în siguranță a materialelor netede și rotunde (Cod 085990; 085992; 085995), respectiv a materialelor netede subțiri (Cod 085985).

Pentru piese din fontă sau oțel, plăci, tije sau țevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oțelării, la depozitarea oțelului, în domeniul construcțiilor de scule și în producție.

Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Ø maxim rotund: 250 mm

Lungime maximă plană: 1500 mm

Grosime minimă a peretelui materialului neted: 20 mm

Grosime minimă a peretelui materialului rotund: 13 mm

Dimensiune A: 110 mm

Dimensiune B: 150 mm

Descriere tehnică

Capacitate portantă maximă rotundă

50 kg

Grosime minimă a peretelui materialului rotund	13 mm
Dimensiune B	150 mm
Ø maxim rotund	250 mm
Dimensiune E	54 mm
Grosime minimă a peretelui materialului neted	20 mm
Lungime maximă plană	1500 mm
Dimensiune G	26 mm
Capacitate portantă maximă	125 kg
Dimensiune A	110 mm
Dimensiune C	76 mm
Greutate	4,5 kg
Dimensiune D	62 mm
Dimensiune F	150 mm
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor