

**Știft declanșator plan, filet exterior, rabatare înapoi, Filet M: M6****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 370060 M6 |
| GTIN | 4059245309443 |
| Clasa articolului | 37K |

Descriere**Execuție:**

- Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat.
- Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Resetarea automată în poziția inițială.

Cu filet exterior.

Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

Notă:

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Filet M | M6 |
| Lungimea gulerului L ₂ | 10 mm |
| Ø exterior D | 7 mm |
| Lungime 1 | 36 mm |

Capacitate maximă de încărcare (statică)

8 kN

Tip produs

Știft declanșator