

**Știft declanșator plan, filet exterior, rabatare înapoi, Filet M: M12****Date comandă**

Numărul de comandă	370060 M12
GTIN	4059245309474
Clasa articolului	37K

Descriere**Execuție:**

- Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat.
- Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Resetarea automată în poziția inițială.

Cu filet exterior.

Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

Notă:

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

Descriere tehnică

Capacitate maximă de încărcare (statică)	64 kN
Ø exterior D	20 mm
Filet M	M12
h ₁	36 mm

Înălțime H ₂	18 mm
Tip produs	Știft declanșator