

**X.LT..ER-D41, X400, Dimensiune plăcuță amovibilă: 06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	221925 06
GTIN	2050002058606
Clasa articolului	28F

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile foarte groase cu tăiș Wiper rectificat.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.

Descriere tehnică

Dimensiune plăcuță amovibilă	06
Tip	ST1400
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XPLT060308-ER-D41
Rază de programare la $a_{p \max}$	1,37 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	X400
Materialul sculei	Carbura
Avans f_z per dinte	0,2 - 1,8 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	260 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		