

**Știft declanșator plan, filet exterior, rabatare înapoi, Filet M: M5****Date comandă**

Numărul de comandă	370068 M5
GTIN	4059245000982
Clasa articolului	37K

**Descriere**

## Execuție:

Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat. Sferă asigurată împotriva răsucirii. Resetarea automată în poziția inițială. Cu filet exterior.

## Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

## Notă:

Se pot combina cu menhinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

**Descriere tehnică**

Capacitate maximă de încărcare (statică)	30 kN
Ø exterior D <sub>1</sub>	15 mm
Ø exterior D	18 mm
Filet M	M5
Ø D <sub>3</sub>	7 mm

## Fișă de date

Înălțime H	14 mm
Tip produs	Știft declanșator