

**Știft declanșator striat, filet exterior, rabatare înapoi, Filet M: M8****Date comandă**

Numărul de comandă	370063 M8
GTIN	4059245309634
Clasa articolului	37K

Descriere**Execuție:**

- Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat.
- Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Resetarea automată în poziția inițială.

Cu filet exterior.

Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

Notă:

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

Descriere tehnică

Capacitate maximă de încărcare (statică)	90 kN
Ø exterior D	30 mm
Filet M	M8
Lungime 1	40 mm

Lungimea gulerului L_2	12 mm
Înălțime H_2	12 mm
h_1	18 mm
Tip produs	Știft declanșator