

**Știft declanșator plan, filet exterior, rabatare înapoi, Filet M: M10****Date comandă**

Numărul de comandă	370068 M10
GTIN	4059245001019
Clasa articolului	37K

Descriere

Execuție:

Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat. Sferă asigurată împotriva răsucirii. Resetarea automată în poziția inițială. Cu filet exterior.

Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

Notă:

Se pot combina cu menhinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

Descriere tehnică

Capacitate maximă de încărcare (statică)	140 kN
Filet M	M10
Ø exterior D	34 mm
Ø exterior D ₁	29 mm
Înălțime H	27 mm

Fișă de date

Ø D₃

13 mm

Tip produs

Știft declanșator