

**Știft declanșator plan, filet exterior, rabatare înapoi, Filet M: M8****Date comandă**

Numărul de comandă	370068 M8
GTIN	4059245001002
Clasa articolului	37K

Descriere

Execuție:

Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat. Sferă asigurată împotriva răsucirii. Resetarea automată în poziția inițială. Cu filet exterior.

Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

Notă:

Se pot combina cu menhinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

Descriere tehnică

Filet M	M8
Ø exterior D	28 mm
Ø exterior D ₁	23 mm
Capacitate maximă de încărcare (statică)	90 kN
Ø D ₃	11 mm

Fișă de date

Înălțime H	21,5 mm
Tip produs	Știft declanșator