

**Știft declanșator striat, filet exterior, rabatare înapoi, Filet M: M8****Date comandă**

Numărul de comandă	370069 M8
GTIN	4059245001057
Clasa articolului	37K

Descriere

Execuție:

Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat. Sferă asigurată împotriva răsucirii. Resetarea automată în poziția inițială. Cu filet exterior.

Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

Notă:

Poate fi combinat cu cârligele de tensionare nr. 370073 și 370074.

Descriere tehnică

Capacitate maximă de încărcare (statică)	90 kN
Ø exterior D ₁	23 mm
Filet M	M8
Ø exterior D	28 mm
Ø D ₃	11 mm
Înălțime H	21,5 mm

Tip produs

Știft declanșator