

**Știft declanșator plan, filet exterior, rabatare înapoi, Filet M: M12****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 370068 M12    |
| GTIN               | 4059245001026 |
| Clasa articolului  | 37K           |

**Descriere**

Execuție:

Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat. Sferă asigurată împotriva răsucirii. Resetarea automată în poziția inițială. Cu filet exterior.

Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

Notă:

Se pot combina cu menhinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

**Descriere tehnică**

|  |        |
|--|--------|
| Ø exterior D <sub>1</sub>                | 35 mm  |
| Filet M                                  | M12    |
| Capacitate maximă de încărcare (statică) | 220 kN |
| Ø exterior D                             | 40 mm  |
| Înălțime H                               | 32 mm  |

## Fișă de date

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Ø D <sub>3</sub> | 16 mm             |
| Tip produs       | Știft declanșator |