

**Știft declanșator striat, filet exterior, rabatare înapoi, Filet M: M10****Date comandă**

Numărul de comandă	370069 M10
GTIN	4059245001064
Clasa articolului	37K

Descriere

Execuție:

Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat. Sferă asigurată împotriva răsucirii. Resetarea automată în poziția inițială. Cu filet exterior.

Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

Notă:

Poate fi combinat cu cârligele de tensionare nr. 370073 și 370074.

Descriere tehnică

Capacitate maximă de încărcare (statică)	140 kN
Ø exterior D ₁	29 mm
Ø exterior D	34 mm
Filet M	M10
Ø D ₃	13 mm
Înălțime H	27 mm

Fișă de date

Tip produs

Știft declanșator