

**Știft declanșator striat, filet exterior, rabatare înapoi, Filet M: M12****Date comandă**

Numărul de comandă	370069 M12
GTIN	4059245001071
Clasa articolului	37K

**Descriere**

Execuție:

Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat. Sferă asigurată împotriva răsucirii. Resetarea automată în poziția inițială. Cu filet exterior.

Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

Notă:

Poate fi combinat cu cârligele de tensionare nr. 370073 și 370074.

**Descriere tehnică**

Ø exterior D <sub>1</sub>	35 mm
Ø exterior D	40 mm
Filet M	M12
Capacitate maximă de încărcare (statică)	220 kN
Înălțime H	32 mm
Ø D <sub>3</sub>	16 mm

Tip produs

Știft declanșator