

**Cârlig de fixare cilindric, Tip: 2****Date comandă**

Numărul de comandă	370075 2
GTIN	4059245030804
Clasa articolului	37K

Descriere

Execuție:

Complet din oțel de îmbunătățire brunat. Cu șurub înecat. Capul șurubului este înecat în cârligul de fixare.

Aplicație:

Înșurubare directă într-un cadru cu găuri, chiar și fără comprimare. Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spațiu. Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spațiu. Pentru instalarea în dispozitive de prindere individuale.

Accesorii opționale:

Arcuri și șuruburi cilindrice, la cerere

Descriere tehnică

F_{max}	8,8 kN
Înălțime H_2	12 mm
h_1	52 mm
$\varnothing D_2$	15 mm

Fișă de date

Ø D	20 mm
Ø D ₁	12 mm
Ø D ₃	8,5 mm
B	15 mm
Tip produs	Cârlig de fixare