

Garant

**Freză pentru avansuri foarte mari Feedking, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z:
42/4mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	212910 42/4
GTIN	4045197320988
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Geometrie de tăiere **dinamică** pentru atingerea valorilor maxime pentru avans. Funcționare extrem de silențioasă datorită **locașului autostabilizator al plăcuțelor amovibile**. Geometrie **optimizată** pentru forță de așchiere redusă, pentru obținerea unei **încărcări neînsemnate a arborelui principal**.

Avantaj:

Deosebit de rentabilă, economic datorită **plăcuțelor amovibile stabile cu 4 tăişuri**.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	40 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
\varnothing tăişului D_c	42 mm

Ø orificiu prindere	16 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	1,15 mm
Set de şuruburi pentru plăcuțe amovibile	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	XD.. 09T308
Număr de dinți Z	4
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D_{\min}	68 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\max}	82 mm
Frezare circulară a găurii a_p	1,15 mm
Lungime de aşezare cu înclinație α_{\max}	25,5 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{\max}	0,67 grad
Serie	FeedKing
Unghi de reglare κ	9 grad
Fz Helix	0,7
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăişului	inegal
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Şurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm	211750 3,8
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.

219933