

**Garant**
**Burghiu cu plăcuțe amovibile prindere combinată, 2xD, Ø DC: 40mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	232298 40
GTIN	4045197677136
Clasa articolului	21S

**Descriere**
**Execuție:**
**Stabilitate ridicată și siguranță maximă a procesului.**
**Aplicație:**
**Pentru utilizare fixă și rotativă.**

 Pentru găurire fără urme de retragere și precizie dimensională (cca.  $\pm 0,1$  mm).

**De asemenea recomandat pentru mașini cu putere de antrenare redusă.** Recomandat în special pentru utilizare **MTC (Multi Task Cutting)** în combinație cu ultima generație de centre de strunjire / frezare (**MTM**).

Cu plăcuțe amovibile Cod 232400 – 232780.

**Adaptat pentru:**

Plăcuțe amovibile WOEX 06T304.

**Notă:**
**ATENȚIE!** La ieșirea burghiului se desprinde o șaiabă. La piesele rotative se creează pericol de accidentare. Vă rugăm să luați măsuri de protecție.

**Suclele cu până la 2 trepte se livrează la cerere, potrivit cerințelor dumneavoastră. (Comandă minimă: 2 buc.).**

Formularul de solicitare poate fi găsit în eShop, în pagina de produse, opțiunea „Formulare”.

**Descriere tehnică**

Ø cozii D <sub>s</sub>	32 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	80 mm
Număr de dinți Z	1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 06T304

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239700 10IP (2,8 Nm)
Lungimea cozii $L_s$	60 mm
Ø nominal D	40
Lungimea totală L	179 mm
Limită maximă de ajustare $V_{max}$	1,5 mm
Lungime activă $L_A$	119 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	2×D
Coadă tip	DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizare găurire	Găurire de centruire
Utilizare găurire	convex
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	Pătrundere cu boltă
Utilizare găurire	Scurgere oblică
Utilizare găurire	Găurire oblică
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,8 Nm	211750 2,8
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 10IP	239700 10IP
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP