

**Garant****Burghiu cu plăcuțe amovibile prindere combinată, 2×D, Ø DC: 24,5mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 232298 24,5   |
| GTIN               | 4045197676979 |
| Clasa articolului  | 21S           |

**Descriere****Execuție:****Stabilitate ridicată și siguranță maximă a procesului.****Aplicație:****Pentru utilizare fixă și rotativă.**Pentru găurire fără urme de retragere și precizie dimensională (cca.  $\pm 0,1$  mm).**De asemenea recomandat pentru mașini cu putere de antrenare redusă.** Recomandat în special pentru utilizare **MTC (Multi Task Cutting)** în combinație cu ultima generație de centre de strunjire / frezare (**MTM**).

Cu plăcuțe amovibile Cod 232400 – 232780.

**Adaptat pentru:**

Plăci amovibile WOEX 040304.

**Notă:****ATENȚIE!** La ieșirea burghiului se desprinde o șaiabă. La piesele rotative se creează pericol de accidentare. Vă rugăm să luați măsuri de protecție.**Sculele cu până la 2 trepte se livrează la cerere, potrivit cerințelor dumneavoastră. (Comandă minimă: 2 buc.).**

Formularul de solicitare poate fi găsit în eShop, în pagina de produse, opțiunea „Formulare”.

**Descriere tehnică**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                | WOEX 040304          |
| Lungime utilă L <sub>1</sub>             | 50 mm                |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
| Ø cozii D <sub>s</sub>                   | 25 mm                |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Număr de dinți Z   | 1                                  |
| Lungimea cozii L <sub>s</sub>                                    | 56 mm                              |
| Ø nominal D  | 24,5                               |
| Lungimea totală L  | 130 mm                             |
| Limită maximă de ajustare V <sub>max</sub>                       | 0,5 mm                             |
| Lungime activă L <sub>A</sub>                                    | 74 mm                              |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la | 2×D                                |
| Coadă tip  | DIN 6535 HE, DIN 6595              |
| Utilizare găurire  | Găurire de centruire               |
| Utilizare găurire  | convex                             |
| Utilizare găurire  | Condiționată găurirea transversală |
| Utilizare găurire  | Pătrundere cu boltă                |
| Utilizare găurire  | Scurgere oblică                    |
| Utilizare găurire  | Găurire oblică                     |
| Răcire interioară  | da                                 |
| Strategie de aşchiere  | MTC                                |
| Tip produs   | Burghiu cu plăcuțe amovibile       |

## Accesorii

|   |             |
|---|-------------|
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP  |
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 6IP1          | 239700 6IP1 |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,0 Nm           | 211750 1,0  |