

Yale

Palan AL cu lanț din oțel rotund, Capacitate portantă: 3t



Date comandă

Numărul de comandă	086012 3
GTIN	4025092051224
Clasa articolului	08Y

Descriere

Execuție:

Construcție robustă din **aliaj de aluminiu** foarte rezistent, compactă, cu greutate proprie redusă.

Deblocarea lanțului cu funcționare ușoară.

Rulment cu ace pentru funcționarea ușoară. Ghidaj pentru lanț turnat în carcasă pentru desfășurarea lanțului fără probleme.

Aplicație:

Pentru **utilizare cu preponderență mobilă**, necesită forțe reduse pentru acționarea pârgheii.

Notă:

La principiul de funcționare al **frânei cu presiunea pe filet**, încărcarea axială de frânare este generată chiar de sarcină și de aceea este proporțională cu mărimea sarcinii. Sarcina este menținută în siguranță în orice poziție, iar pentru coborâre trebuie depășită diferența dintre momentul de frânare și cel al sarcinii. Toate aparatele multifuncționale Yale sunt echipate în acest scop.

Deblocarea automată a lanțului permite **limitarea rapidă** fără sarcină, iar la acțiunea sarcinii, **frâna cu presiunea sarcinii pe filet** se închide din nou automat, iar sarcina este ținută în siguranță.

Cuplajul cu fricțiune (opțional la cerere) împiedică o prindere suplimentară a sarcinii și prelungește astfel durabilitatea aparatului de ridicare.

Descriere tehnică

Număr șiruri de lanț	1
Material carcasă	Aliaj de aluminiu
Deblocarea lanțului	da
Înălțimea cursei normale	1,5 m
Capacitate portantă t	3 t
Capacitate portantă	3000 kg
Greutate	18 kg
Tip produs	Palan / palan cu lanț