

**Magnet de ridicare a sarcinilor LM, Sarcină portantă maximă (plan): 250kg****Date comandă**

Numărul de comandă

085992 250

GTIN

Clasa articolului

08P

Descriere**Execuție:**

Formă compactă, robustă cu magneți permanenți din neodim. Performanță optimă chiar și la distanță, fără câmpuri de dispersie. Forță de ridicare certificată (consultați certificatul de verificare).

Magnet de ridicare a sarcinilor robust și compact cu greutate totală redusă și cu mecanism de blocare de siguranță. Mânerul de strângere ergonomic permite o comutare ușoară a magneților.

Aplicație:

Pentru manevrarea și transportarea în siguranță a materialelor netede și rotunde (Cod 085990; 085992; 085995), respectiv a materialelor netede subțiri (Cod 085985).

Pentru piese din fontă sau oțel, plăci, tije sau țevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oțelării, la depozitarea oțelului, în domeniul construcțiilor de scule și în producție.

Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Ø maxim rotund: 300 mm

Lungime maximă plană: 1500 mm

Grosime minimă a peretelui materialului neted: 25 mm

Grosime minimă a peretelui materialului rotund: 17 mm

Dimensiune A: 165 mm

Dimensiune B: 200 mm

Descriere tehnică

Ø maxim rotund

300 mm

Dimensiune B	200 mm
Lungime maximă plană	1500 mm
Dimensiune A	165 mm
Grosime minimă a peretelui materialului rotund	17 mm
Dimensiune G	40 mm
Dimensiune C	90 mm
Capacitate portantă maximă rotundă	100 kg
Capacitate portantă maximă	250 kg
Grosime minimă a peretelui materialului neted	25 mm
Dimensiune D	72 mm
Greutate	8,5 kg
Dimensiune F	210 mm
Dimensiune E	76 mm
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor