



Palan cu lanț BRAVO™ cu lanț din oțel rotund, Capacitate portantă: 0,25t



Date comandă

Numărul de comandă	086014 0,25
GTIN	2050001741967
Clasa articolului	08Y

Descriere

Execuție:

Aparate cu **carcasă din tablă de oțel**, greutate extrem de redusă, **deblocarea lanțului, înălțime constructivă redusă**, cârlig rotativ. Aparat deosebit de compact (lungime constructivă 240 mm).

Aplicație:

Aparat multifuncțional chiar și pentru cele mai dificile condiții.

Notă:

La principiul de funcționare al **frânei cu presiunea pe filet**, încărcarea axială de frânare este generată chiar de sarcină și de aceea este proporțională cu mărimea sarcinii. Sarcina este menținută în siguranță în orice poziție, iar pentru coborâre trebuie depășită diferența dintre momentul de frânare și cel al sarcinii. Toate aparatele multifuncționale Yale sunt echipate în acest scop.

Deblocarea automată a lanțului permite **limitarea rapidă** fără sarcină, iar la acțiunea sarcinii, **frâna cu presiunea sarcinii pe filet** se închide din nou automat, iar sarcina este ținută în siguranță.

Cuplajul cu fricțiune (opțional la cerere) împiedică o prindere suplimentară a sarcinii și prelungește astfel durabilitatea aparatului de ridicare.

La cerere se pot livra palane cu siguranță la suprasarcină (cuplaj cu fricțiune).

Descriere tehnică

Număr șiruri de lanț	1
Înălțimea cursei normale	1,5 m
Forța de ridicare la sarcină nominală	275 daN
Ø element lanț	4 mm
Distanță minimă între cârlige	230 mm
Lungime elemente lanț	12 mm
Capacitate portantă	250 kg
Material carcasă	Oțel
Deblocarea lanțului	da
Capacitate portantă t	0,25 t
Greutate	2,2 kg
Tip produs	Palan / palan cu lanț