

**Magnet de ridicare a sarcinilor LM, Sarcină portantă maximă (plan): 500kg****Date comandă**

Numărul de comandă	085992 500
GTIN	2050001737656
Clasa articolului	08P

Descriere**Execuție:**

Formă compactă, robustă cu magneți permanenți din neodim. Performanță optimă chiar și la distanță, fără câmpuri de dispersie. Forță de ridicare certificată (consultați [certificatul de verificare](#)).

Magnet de ridicare a sarcinilor robust și compact cu greutate totală redusă și cu mecanism de blocare de siguranță. Mânerul de strângere ergonomic permite o comutare ușoară a magneților.

Aplicație:

Pentru manevrarea și transportarea în siguranță a materialelor netede și rotunde (Cod 085990; 085992; 085995), respectiv a materialelor netede subțiri (Cod 085985).

Pentru piese din fontă sau oțel, plăci, tije sau țevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oțelării, la depozitarea oțelului, în domeniul construcțiilor de scule și în producție.

Descriere tehnică

Dimensiune B	243 mm
Dimensiune E	103 mm
Greutate	17,5 kg
Capacitate portantă maximă rotundă	200 kg
Dimensiune F	281 mm
Grosime minimă a peretelui materialului neted	30 mm

Dimensiune D	88 mm
Dimensiune G	49 mm
Lungime maximă plană	1500 mm
Capacitate portantă maximă	500 kg
Dimensiune C	106 mm
Grosime minimă a peretelui materialului rotund	20 mm
Dimensiune A	225 mm
Ø maxim rotund	400 mm
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor