



## Magnet de ridicare a sarcinilor pentru materiale subțiri TP, Sarcină portantă maximă (10 mm): 200kg



### Date comandă

Numărul de comandă	085985 200
GTIN	2050001660565
Clasa articolului	08P

### Descriere

#### Execuție:

Formă compactă, robustă cu magneți permanenți din neodim. Performanță optimă chiar și la distanță, fără câmpuri de dispersie. Forță de ridicare certificată (consultați **certificatul de verificare**).

Intensitatea câmpului magnetic este optimă pentru ridicarea în siguranță a tablelor **subțiri** și a plăcilor din oțel.

#### Aplicație:

Pentru manevrarea și transportarea în siguranță a materialelor netede și rotunde (Cod 085990; 085992; 085995), respectiv a materialelor netede subțiri (Cod 085985).

Pentru piese din fontă sau oțel, plăci, tije sau țevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oțelării, la depozitarea oțelului, în domeniul construcțiilor de scule și în producție.

### Descriere tehnică

Dimensiune B	202 mm
Dimensiune C	100 mm
Capacitate portantă maximă netedă la o grosime a materialului de 5 mm	75 kg
Dimensiune E	51 mm

Greutate	8 kg
Lungime maximă plană	1500 mm
Capacitate portantă maximă netedă la o grosime a materialului de 8 mm	150 kg
Dimensiune G	40 mm
Capacitate portantă maximă netedă la o grosime a materialului de 10 mm	200 kg
Capacitate portantă maximă netedă la o grosime a materialului de 6 mm	100 kg
Dimensiune D	74 mm
Dimensiune F	181 mm
Dimensiune A	150 mm
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor