


Garant
XDLW 120408 TN, HB7705, Tip: HART

Date comandă

Numărul de comandă	212980 HART
GTIN	4045197321305
Clasa articolului	21A

Descriere
Notă:

 Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

 Avans f_z per dinte: 0,57 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: XDLW 120408 TN

Tip: DUR

Rază la colț: 0,8 mm

 Rază de programare la $a_{p \max}$: 2,6 mm

Descriere tehnică

Tip	DUR
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XDLW 120408 TN
Rază de programare la $a_{p \max}$	2,6 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7705
Materialul sculei	Carbura

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	1,8 mm
Avans f_z per dinte	0,57 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare