

Garant**XDLW 09T308 SR, HB7525, Tip: ST1400****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 212948 ST1400 |
| GTIN | 4045197581648 |
| Clasa articolului | 21A |

Descriere**Notă:**Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Avans f_z per dinte: 0,79 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: XDLW 09T308 SR

Tip: ST1400

Rază la colț: 0,8 mm

Rază de programare la $a_{p \max}$: 1,99 mm**Descriere tehnică**

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Tip | ST1400 |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | XDLW 09T308 SR |
| Rază de programare la $a_{p \max}$ | 1,99 mm |
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Categorie | HB7525 |
| Materialul sculei | Carbura |

| | |
|---|----------------------------------|
| Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$ | 1,15 mm |
| Avans f_z per dinte | 0,79 mm |
| Numărul de schimbări / tășuri | 4 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru frezare |