

**Garant**
**XDLW 070308 SR, HB7525, Tip: ST1400**


### Date comandă

Numărul de comandă	212926 ST1400
GTIN	4045197581525
Clasa articolului	21A

### Descriere

**Notă:**

 Valori de referință pentru  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ 

 Avans  $f_z$  per dinte: 0,65 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: XDLW 070308 SR

Tip: ST1400

Rază la colț: 0,8 mm

 Rază de programare la  $a_{p \max}$ : 1,58 mm

### Descriere tehnică

Tip	ST1400
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XDLW 070308 SR
Rază de programare la $a_{p \max}$	1,58 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7525
Materialul sculei	Carbura

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	0,85 mm
Avans $f_z$ per dinte	0,65 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare