

## Garant

**Freză frontală la 43° tip Octo, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 63/7mm**



### Date comandă

Numărul de comandă	213300 63/7
GTIN	4045197131034
Clasa articolului	210

### Descriere

#### Execuție:

Freză frontală la 43° cu posibilitatea utilizării de până la 8 tășuri pentru fiecare plăcuță amovibilă.

#### Aplicație:

Suprafețele obținute sunt de o calitate superioară datorită geometriei pozitive deosebite. Freză frontală cu așchiere fină.

#### Notă:

Pentru **a utiliza** toate cele 8 tășuri, plăcuța amovibilă trebuie **să fie mereu răsucită în direcția indicată**.

Valori de referință pentru  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ .

$a_{p \max}$  2,2 mm: **(Z = 8)**,

$a_{p \max}$  3,5 mm: **(Z = 7)**.

GARANT Șurubelnița dinamică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

### Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	OF.. 050405
Ø exterior maxim $D_{\max}$	72 mm

Ø tăişului D <sub>c</sub>	63 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	40 mm
Număr de dinți Z	7
Unghi de reglare κ	43 grad
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	43 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm	211750 3,8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219808