

Garant**Burghiu cu plăcuțe amovibile prindere combinată Ø cozii 20 mm, 3×D, Ø DC: 18mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 232302 18 |
| GTIN | 4045197351753 |
| Clasa articolului | 21S |

Descriere**Execuție:**

Stabilitate ridicată și siguranță maximă a procesului.

Cu Ø cozii de 20 mm, recomandat în special pentru **scule acționate** (consultați Grupa 31).

Aplicație:

Pentru utilizare fixă și rotativă.

Pentru găurire fără urme de retragere și precizie dimensională (cca. ± 0,1 mm).

De asemenea recomandat pentru mașini cu putere de antrenare redusă. Recomandat în special pentru utilizare **MTC (Multi Task Cutting)** în combinație cu ultima generație de centre de strunjire / frezare (**MTM**).

Cu plăcuțe amovibile Cod 232400 – 232780.

Adaptat pentru:

Plăci amovibile WOEX 030204.

Notă:

Sculele cu până la 2 trepte se livrează la cerere, potrivit cerințelor dumneavoastră.

(Comandă minimă: 2 buc.)

Formularul de solicitare poate fi găsit în eShop, în pagina de produse, opțiunea „Formulare”.

ATENȚIE! La ieșirea burghiului se desprinde o șaiță. La piesele rotative se creează pericol de accidentare. Vă rugăm să luați măsuri de protecție.

Descriere tehnică

| | |
|--|---------------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 239700 6IP (0,6 Nm) |
| Ø cozii D _s | 20 mm |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | WOEX 030204 |

| | |
|--|------------------------------------|
| Număr de dinți Z | 1 |
| Lungime utilă L ₁ | 54 mm |
| Lungimea cozii L _s | 50 mm |
| Ø nominal D | 18 |
| Lungimea totală L | 128 mm |
| Limită maximă de ajustare V _{max} | 0,5 mm |
| Lungime activă L _A | 78 mm |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la | 3×D |
| Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Utilizare găurire | Găurire de centruire |
| Utilizare găurire | convex |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea transversală |
| Utilizare găurire | Pătrundere cu boltă |
| Utilizare găurire | Scurgere oblică |
| Utilizare găurire | Găurire oblică |
| Răcire interioară | da |
| Strategie de aşchiere | MTC |
| Tip produs | Burghiu cu plăcuțe amovibile |

Accesorii

| | |
|---|------------|
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,6 Nm | 211750 0,6 |
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP |
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 6IP | 239700 6IP |