

Garant**Burghiu cu plăcuțe amovibile prindere combinată, 4xD, Ø DC: 30mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 232310 30 |
| GTIN | 4045197552945 |
| Clasa articolului | 21S |

Descriere**Execuție:****Stabilitate ridicată și siguranță maximă a procesului.****Aplicație:****Pentru utilizare fixă și rotativă.**Pentru găurire fără urme de retragere și precizie dimensională (cca. $\pm 0,1$ mm).**De asemenea recomandat pentru mașini cu putere de antrenare redusă.** Recomandat în special pentru utilizare **MTC (Multi Task Cutting)** în combinație cu ultima generație de centre de strunjire / frezare (**MTM**).

Cu plăcuțe amovibile Cod 232400 – 232780.

Adaptat pentru:

Plăcuțe amovibile WOEX 05T304.

Notă:**ATENȚIE!** La ieșirea burghiului se desprinde o șaiță. La piesele rotative se creează pericol de accidentare. Vă rugăm să luați măsuri de protecție.**Sculele cu până la 2 trepte se livrează la cerere, potrivit cerințelor dumneavoastră. (Comandă minimă: 2 buc.)**

Formularul de solicitare poate fi găsit în eShop, în pagina de produse, opțiunea „Formulare”.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|-------------|
| Ø cozii D _s | 32 mm |
| Lungime utilă L ₁ | 120 mm |
| Număr de dinți Z | 1 |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | WOEX 05T304 |

| | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 239700 8IP (1,3 Nm) |
| Lungimea cozii L_s | 60 mm |
| Ø nominal D | 30 |
| Lungimea totală L | 209 mm |
| Limită maximă de ajustare V_{max} | 1,25 mm |
| Lungime activă L_A | 149 mm |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la | 4xD |
| Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Utilizare găurire | Găurire de centruire |
| Utilizare găurire | convex |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea transversală |
| Utilizare găurire | Pătrundere cu boltă |
| Utilizare găurire | Scurgere oblică |
| Utilizare găurire | Găurire oblică |
| Răcire interioară | da |
| Strategie de aşchiere | MTC |
| Tip produs | Burghiu cu plăcuțe amovibile |

Accesorii

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 8IP | 239700 8IP |
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,3 Nm | 211750 1,3 |