

**Freză frontală la 75° MSRS, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 250/12mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 224000 250/12 |
| GTIN | 4960664533138 |
| Clasa articolului | 25P |

Descriere**Execuție:**

Cap de frezat cu pas de divizare normal și redus.

Aplicație:

Adâncimi de tăiere de până la 12 mm și avansuri mari pentru degroșare foarte eficientă. Datorită creșterii inovatoare a plăcuțelor amovibile, presiunea de tăiere și tendința de vibrație suferă o diminuare semnificativă. Astfel se poate mări semnificativ lățimea de prelucrare și se reduce volumul de material îndepărtat.

Descriere tehnică

| | |
|---|----------------------|
| Ø exterior maxim D_{max} | 257 mm |
| Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$ | 12 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | SP.. 1806 |
| Ø orificiu prindere | 60 mm |
| Șurub pentru cutie | 229704 |
| Șurub pentru plăcuțe amovibile | 229703 (T25; 7,5 Nm) |
| Ø tăişului D_c | 250 mm |
| Cutie | 229765 |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Lungimea totală L _{ges} | 60 mm |
| Număr de dinți Z | 12 |
| Tip de coadă | cu alezaj |
| Unghi de reglare κ | 75 grad |
| Răcire interioară | nu |
| Strategie de aşchiere | HPC |
| Tip produs | Freză frontală |

Accesorii

| | |
|--------------------|--------|
| Șurub de strângere | 229704 |
| Șurub de strângere | 229703 |
| Cartuș | 229765 |