


Garant**WOEX 040304 E, HB7635, Tip: ST500****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 232540 ST500 |
| GTIN | 4045197346483 |
| Clasa articolului | 21E |

Descriere**Adaptat pentru :**

Burghie cu plăcuțe amovibile GARANT Cod 232298 2300 / 2302 / 2310.

Notă:**Nu se utilizează ca plăcuță centrală!**

Strategie de aşchiere: MTC

Avans f: 0,1 mm/rot

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Avans f | 0,1 mm/rot |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 3 |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | WOEX 040304 E |
| Categorie | HB7635 |
| Materialul sculei | Carbură |
| Strategie de aşchiere | MTC |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru găurire |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 275 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 275 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | 215 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | recomandat | 165 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 165 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 80 m/min | S |
| Umiditate maximă | recomandat | | |