

Garant**WOEX 06T304 F, HB7310, Tip: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	232760 ALU
GTIN	4045197346681
Clasa articolului	21E

Descriere**Adaptat pentru :**

Burghie cu plăcuțe amovibile GARANT Cod 232298 2300 / 2302 / 2310.

Strategie de aşchiere: MTC

Avans f: 0,1 mm/rot

Descriere tehnică

Avans f	0,1 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri	3
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 06T304 F
Categorie	HB7310
Materialul sculei	Carbură
Strategie de aşchiere	MTC
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	350 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	200 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	200 m/min	N
CuZn	recomandat	300 m/min	N
Grafit, GRP, CRP	indicat în anumite condiții	150 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		