


Freză la 90° MEW, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 16/2mm

Date comandă

Numărul de comandă	225200 16/2
GTIN	4960664648061
Clasa articolului	250

Descriere
Execuție:
Rentabilă datorită celor 4 tăișuri.
Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	10 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø tăișului D_c	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Lungimea totală L_{ges}	100 mm
Lungime activă L_1	26 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	10
Ø cozii D_s, h_6	16 mm
Număr de dinți Z	2
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere

229713