

Garant**WOEX 040304 F, HU7310, Tip: ALU**

Date comandă

Numărul de comandă	232550 ALU
GTIN	4045197346490
Clasa articolului	21E

Descriere

Adaptat pentru :

Burghie cu plăcuțe amovibile GARANT Cod 232298 2300 / 2302 / 2310.

Strategie de aşchiere: MTC

Avans f: 0,08 mm/rot

Descriere tehnică

Avans f	0,08 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri	3
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 040304 F
Categorie	HU7310
Materialul sculei	Carbură
Strategie de aşchiere	MTC
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	350 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	200 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	200 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	80 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		