


Freză la 90° MEW, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 16/2Lmm

Date comandă

Numărul de comandă	225200 16/2L
GTIN	4960664648054
Clasa articolului	250

Descriere
Execuție:
Rentabilă datorită celor 4 tăişuri. Fără răcire interioară.
Descriere tehnică

Dimensiune plăcuță amovibilă	10
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	10 mm
Ø cozii D_s h6	12 mm
Ø tăişului D_c	16 mm
Lungime activă L_1	23 mm
Lungimea totală L_{ges}	100 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Număr de dinți Z	2
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere

229713