

**Garant****WOEX 05T304 E, HB7635, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	232670 INOX
GTIN	4045197346605
Clasa articolului	21E

**Descriere****Adaptat pentru :**

Burghie cu plăcuțe amovibile GARANT Cod 232298 2300 / 2302 / 2310.

Strategie de aşchiere: MTC

Avans f: 0,12 mm/rot

**Descriere tehnică**

Avans f	0,12 mm/rot
Numărul de schimbări / tăşuri	3
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 05T304 E
Categorie	HB7635
Materialul sculei	Carbură
Strategie de aşchiere	MTC
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	275 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	275 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	215 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	80 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		