



Freză la 90° MEW, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 18/2Lmm



Date comandă

Numărul de comandă	225200 18/2L
GTIN	4960664648078
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Rentabilă datorită celor 4 tăişuri.

Descriere tehnică

Dimensiune plăcuță amovibilă	10
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Ø tăişului D _c	18 mm
Lungimea totală L _{ges}	100 mm
Lungime activă L ₁	25 mm
Adâncime maximă de aşchiere a _{p max}	10 mm
Ø cozii D _s h6	16 mm
Număr de dinți Z	2
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere

229713