

Garant**WOEX 05T304 E, HB7640, Tip: INOX**

Date comandă

Numărul de comandă	232680 INOX
GTIN	4045197346612
Clasa articolului	21E

Descriere

Adaptat pentru :

Burghie cu plăcuțe amovibile GARANT Cod 232298 2300 / 2302 / 2310.

Strategie de aşchiere: MTC

Avans f: 0,12 mm/rot

Descriere tehnică

Avans f	0,12 mm/rot
Numărul de schimbări / tăşuri	3
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 05T304 E
Categorie	HB7640
Materialul sculei	Carbură
Strategie de aşchiere	MTC
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	275 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	275 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	215 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	80 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		