

**Garant****WOEX 040304 E, HB7640, Tip: INOX**

### Date comandă

Numărul de comandă	232580 INOX
GTIN	4045197346520
Clasa articolului	21E

### Descriere

**Adaptat pentru :**

Burghie cu plăcuțe amovibile GARANT Cod 232298 2300 / 2302 / 2310.

Strategie de aşchiere: MTC

Avans f: 0,08 mm/rot

### Descriere tehnică

Avans f	0,08 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri	3
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 040304 E
Categorie	HB7640
Materialul sculei	Carbură
Strategie de aşchiere	MTC
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	275 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	275 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	215 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		