

Garant**WOEX 030204 S, HB7630, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	232410 ST1400
GTIN	4045197346261
Clasa articolului	21E

Descriere**Adaptat pentru :**

Burgheie cu plăcuțe amovibile GARANT Cod 232298 2300 / 2302 / 2310.

Strategie de aşchiere: MTC

Avans f: 0,05 mm/rot

Descriere tehnică

Avans f	0,05 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri	3
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 030204 S
Categorie	HB7630
Materialul sculei	Carbură
Strategie de aşchiere	MTC
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	275 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	275 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	215 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	125 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	125 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	175 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		