

Garant**WOEX 040304 S, HB7630, Tip: ST1400**

Date comandă

Numărul de comandă	232510 ST1400
GTIN	4045197346452
Clasa articolului	21E

Descriere

Adaptat pentru :

Burghie cu plăcuțe amovibile GARANT Cod 232298 2300 / 2302 / 2310.

Strategie de așchiere: MTC

Avans f: 0,1 mm/rot

Descriere tehnică

Avans f	0,1 mm/rot
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 040304 S
Categorie	HB7630
Materialul sculei	Carbură
Strategie de așchiere	MTC
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	275 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	275 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	215 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	125 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	125 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	175 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		