


Garant**WOEX 06T304 E, HB7635, Tip: ST500**

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 232740 ST500 |
| GTIN | 4045197346667 |
| Clasa articolului | 21E |

Descriere

Adaptat pentru :

Burghie cu plăcuțe amovibile GARANT Cod 232298 2300 / 2302 / 2310.

Notă:**Nu pot fi folosite ca plăcuță centrală!**

Strategie de aşchiere: MTC

Avans f: 0,12 mm/rot

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Avans f | 0,12 mm/rot |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 3 |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | WOEX 06T304 E |
| Categorie | HB7635 |
| Materialul sculei | Carbură |
| Strategie de aşchiere | MTC |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru găurire |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 275 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 275 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | 215 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | recomandat | 165 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 165 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 80 m/min | S |
| Umiditate maximă | recomandat | | |