



Freză la 90° MEW, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 40/5Lmm



Date comandă

Numărul de comandă	225200 40/5L
GTIN	4960664648221
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Rentabilă datorită celor 4 tăișuri.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	10 mm
Lungimea totală L_{ges}	150 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Lungime activă L_1	50 mm
Ø cozii D_s h6	32 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	10
Ø tăişului D_c	40 mm
Număr de dinți Z	5
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere

229713