

**Capete de frezat la 90° MEW, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 63/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	225210 63/6
GTIN	4960664648665
Clasa articolului	250

**Descriere**

**Execuție:**  
**Rentabilă datorită celor 4 tășuri.**

**Descriere tehnică**

Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	10 mm
Lungimea totală $L_{\text{ges}}$	40 mm
Ø tăişului $D_c$	63 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Ø orificiu prindere	22 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	10
Număr de dinți Z	6
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)

Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

---

## Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------