

Garant**OFMT 050405 acoperit cu strat diamantat, HB7810, Tip: ALU****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 213361 ALU |
| GTIN | 4045197555700 |
| Clasa articolului | 21B |

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile extrem de stabile conform normelor ISO, sinterizate cu mare precizie și ascuțite. Substraturile cu granulație fină le conferă tenacitate și rezistență mare la uzură.

Tip: ALU

Rază la colț: 0,5 mm

Avans f_z per dinte: 0,18 mm

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Avans f_z per dinte | 0,18 mm |
| Tip | ALU |
| Rază la colț | 0,5 mm |
| Numărul de schimbări / tășuri | 8 |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | OFMT 050405 |
| Categorie | HB7810 |
| Materialul sculei | Carbura |

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Alu Termo PI | recomandat | 1350 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat | 1350 m/min | N |
| Alu > 10% Si | recomandat | 950 m/min | N |
| Grafit, GRP, CRP | recomandat | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |