


Freză la 90° MEW, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 25/2mm

Date comandă

Numărul de comandă	225200 25/2
GTIN	4960664648252
Clasa articolului	250

Descriere
Execuție:
Rentabilă datorită celor 4 tăișuri.
Descriere tehnică

Dimensiune plăcuță amovibilă	15
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	15 mm
Ø cozii D_s h6	25 mm
Ø tăișului D_c	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Lungime activă L_1	32 mm
Lungimea totală L_{ges}	120 mm
Număr de dinți Z	2
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere

229714