

# Yale

Palan cu lanț din oțel rotund, Capacitate portantă: 0,8t



## Date comandă

Numărul de comandă	086015 0,8
GTIN	4053981776941
Clasa articolului	08Y

## Descriere

### Execuție:

Aparate cu **carcasă din tablă de oțel**, greutate extrem de redusă, **deblocarea lanțului, înălțime constructivă redusă**, cârlig rotativ. Dispozitiv universal model "PT".

### Aplicație:

Aparat multifuncțional chiar și pentru cele mai dificile condiții.

### Notă:

La principiul de funcționare al **frânei cu presiunea pe filet**, încărcarea axială de frânare este generată chiar de sarcină și de aceea este proporțională cu mărimea sarcinii. Sarcina este menținută în siguranță în orice poziție, iar pentru coborâre trebuie depășită diferența dintre momentul de frânare și cel al sarcinii. Toate aparatele multifuncționale Yale sunt echipate în acest scop.

**Deblocarea automată a lanțului** permite **limitarea rapidă** fără sarcină, iar la acțiunea sarcinii, **frâna cu presiunea sarcinii pe filet** se închide din nou automat, iar sarcina este ținută în siguranță.

**Cuplajul cu fricțiune** (opțional la cerere) împiedică o prindere suplimentară a sarcinii și prelungește astfel durabilitatea aparatului de ridicare.

## Descriere tehnică

Distanță minimă între cârlige	290 mm
Înălțimea cursei normale	1,5 m
Capacitate portantă t	0,8 t
Material carcasă	Oțel
Capacitate portantă	800 kg
Număr șiruri de lanț	1
Forța de ridicare la sarcină nominală	26 daN
Deblocarea lanțului	da
Greutate	5,5 kg
Tip produs	Palan / palan cu lanț